

**APHT 160408ER-46, SP6519, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215771 UNI
GTIN	2050002058200
Artikelklasse	28E

Omschrijving**Opmerking:**

Deze wisselplaten **alleen met schroef nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)** gebruiken. Bij gebruik van wisselplaten met $r \geq 3,2$ mm op houders nr. 215705, 215710, 215715 en 215717 moet de plaatpassing worden gewijzigd.

Hoekradius: 0,8 mm

Technische beschrijving

Type	UNI
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	APHT 160408ER-46
Soort	SP6519
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	45 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		