

Garant**Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/4mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 215715 40/4 |
| GTIN | 4045197410603 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Snijkant-Ø D _c | 40 mm |
| Totale lengte L _{totaal} | 40 mm |
| geschikte wisselplaat | AP.. 16.. |
| Opnameboring-Ø | 16 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 219812 (15IP; 5,0 Nm) |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Schachtuitvoering | met boring |
| Instelhoek κ | 90 graden |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Freestoepping | Hoekfrezen |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk |
| Inwendige koeling | ja |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Hoekfrezen |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Wisselplaatschroevenset10-delig | 219812 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP | 674252 15IP |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm | 211750 5,0 |