

Garant**Fasenfreese, met boring, Hoek γ : 60graden****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215795 60
GTIN	4045197383242
Artikelklasse	210

Omschrijving**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	AP.. 1003
kleinste \varnothing D	17 mm
Opnameboring- \varnothing	16 mm
grootste \varnothing D ₁	45 mm
Maximale fase lengte l	27,5 mm
Totale lengte L _{totaal}	52 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Maximale fase breedte b	13 mm
Hoek γ	60 graden
Maximale fase hoogte h	24 mm

Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	3
Voeding per tand bij h_{max}	0,12 mm
Aantal wisselplaten	9
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfreese

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219814
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP