

**Garant**
**APMX 16..08 TR, HB7515, Type: ST1400**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	215745 ST1400
GTIN	4045197554451
Artikelklasse	21A

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p_{max}} = 7$  mm.

Bladdikte: 5,76 mm

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,14 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,14 mm
Type	ST1400
geschikte houders	AP..1604
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	APMX 16..08 TR
Soort	HB7515
Snijmateriaal	HM

Bladdikte	5,76 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	380 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	265 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	210 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	195 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	270 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	170 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	170 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		