

**Garant****Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 66/6mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215715 66/6
GTIN	4045197410658
Artikelklasse	210

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

## Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	AP.. 16..
Wisselplaatschroevenset	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	66 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	40 mm
Aantal snijkanten Z	6
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219812
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP