

Garant**APKT 16..08 PDFR, HU7710, Type: ALU**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215728 ALU
GTIN	4045197410948
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p_{max}} = 7$ mm.

Bladdikte: 5,05 mm

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z per tand: 0,18 mm

Technische beschrijving

geschikte houders	AP..1604
Voeding f_z per tand	0,18 mm
Type	ALU
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	APKT 16..08 PDFR
Soort	HU7710
Snijmateriaal	HM

Bladdikte	5,05 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	700 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	350 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		