

**Garant****Fasenfreese, met boring, Hoek  $\gamma$ : 20graden****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215795 20
GTIN	4045197658203
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Maximale fasehoogte h	9 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003
grootste $\varnothing D_1$	69 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Maximale fasebreedte b	26 mm
kleinste $\varnothing D$	17 mm
Maximale faselengte l	27,5 mm
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	3

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	52 mm
Opnameboring- $\emptyset$	22 mm
Hoek $\gamma$	20 graden
Voeding per tand bij $h_{\text{max}}$	0,3 mm
Aantal wisselplaten	9
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus <sup>®</sup> , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus <sup>®</sup> -profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814