

Garant**APMX 16..04 TR, HB7525, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215731 ST900
GTIN	4045197601766
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p_{max}} = 7$ mm.

Bladdikte: 5,76 mm

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding f_z per tand: 0,18 mm

Technische beschrijving

geschikte houders	AP..1604
Voeding f_z per tand	0,18 mm
Type	ST900
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	APMX 16..04 TR
Soort	HB7525
Snijmateriaal	HM

Bladdikte	5,76 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	340 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	235 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	195 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	190 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	175 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	220 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	140 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	150 m/min	K
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		