

Garant**Fasenfreese, met boring, Hoek γ : 30graden****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215795 30
GTIN	4045197383228
Artikelklasse	210

Omschrijving**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Maximale faselengte l	27,5 mm
Maximale fasehoogte h	13 mm
Opnameboring- \varnothing	22 mm
Maximale fasebreedte b	24 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
kleinste \varnothing D	17 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003
Hoek γ	30 graden
grootste \varnothing D ₁	65 mm

Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	3
Totale lengte L_{totaal}	52 mm
Voeding per tand bij h_{max}	0,2 mm
Aantal wisselplaten	9
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814