

Garant
APXT 16..08 PDSR, HB7525, Type: ST900

Bestelgegevens

Bestelnummer	215732 ST900
GTIN	4045197410962
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Bladdikte: 5,76 mm

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z per tand: 0,18 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,18 mm
geschikte houders	AP..1604
Type	ST900
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	APXT 16..08 PDSR
Soort	HB7525
Snijmateriaal	HM

Bladdikte	5,76 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	185 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	140 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	140 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		