

Garant
APMX 16..08 PDTR, HB7520, Type: UNI

Bestelgegevens

Bestelnummer	215760 UNI
GTIN	4045197411105
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p_{max}} = 7$ mm.

Bladdikte: 5,76 mm

Hoekradius: 0,8 mm

Technische beschrijving

geschikte houders	AP..1604
Type	UNI
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	APMX 16..08 PDTR
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	5,76 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	185 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	110 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	140 m/min	M
GG(G)	geschikt	140 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		