

Garant**Fasenfreese, met boring, Hoek γ : 40graden****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215795 40
GTIN	4045197412911
Artikelklasse	210

Omschrijving**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

grootste $\varnothing D_1$	59 mm
kleinste $\varnothing D$	17 mm
Maximale fasehoogte h	17,8 mm
Maximale faselengte l	27,5 mm
Maximale fasebreedte b	19 mm
Totale lengte L_{totaal}	52 mm
Hoek γ	40 graden
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Opnameboring- \varnothing	22 mm

geschikte wisselplaat	AP.. 1003
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	3
Voeding per tand bij h_{max}	0,16 mm
Aantal wisselplaten	9
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP