

**Garant****Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 125/9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215715 125/9
GTIN	4045197410689
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	63 mm
Wisselplaatschroevenset	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Opnameboring-Ø	40 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 16..
Aantal snijkanten Z	9
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
Wisselplaatschroevenset10-delig	219812
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP