

Garant**Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/2Lmm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215800 20/2L
GTIN	4045197281173
Artikelklasse	210

Omschrijving

Toepassing:**Universeel gebruik in alle materialen.**

- **Hoek- en spiebaanfrezen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoïdaal frezen, omtrekfrezen.**

Opmerking:GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

- **Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).**

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Totale lengte L _{totaal}	150 mm
Afkoppellengte L ₁	50 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Snijkant-Ø D _c	20 mm
Aantal snijkanten Z	2
Rampinglengte L voor α _{max}	14,85 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	38 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	37 mm

Rampinghoek α_{\max}	0,96 graden
$\varnothing D_3$	17 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219814
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2