

**Garant****Hoekfrees 90°, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 16/2mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215870 16/2
GTIN	4045197193032
Artikelklasse	210

## Omschrijving

**Toepassing:**

Universeel gebruik in alle materialen en voor spiebaanfrezen.

**Opmerking:**

Opnames voor frees met schroefdraad zie catalogus deel 3.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

## Technische beschrijving

Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Opnamedraad M	M8
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	23 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Wisselplaatschroevensset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	30 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	29 mm

Rampinghoek $\alpha_{\max}$	1,32 graden
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	10,85 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814