

SONO+SWISS®

Ultrasonische krachtreiniger, Liter: T4



Bestelgegevens

Bestelnummer	082930 T4
GTIN	2050000969102
Artikelklasse	04E

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst effectief reinigingsconcentraat op waterbasis (uitzondering: T3 poedervormig); speciaal ontwikkeld voor gebruik in ultrasonische reinigingsbaden; biologisch afbreekbaar. De uiterst effectieve **concentraten** verlengen de levensduur van de apparaten, hebben een lange standtijd en zijn biologisch afbreekbaar. De krachtreinigers zijn speciaal voor ultrasonische baden ontwikkeld (schuimgedrag etc.) en zijn daardoor bijzonder effectief voor alle bij reiniging gangbare ultrasonische baden in het frequentiebereik van 25 tot 130 kHz. In combinatie met de door het ultrageluid gegenereerde cavitatiekracht maken de krachtreinigers de verontreinigingen effectief en toch behoedzaam los van de onderdelen. Andere reinigingsmiddelen die niet speciaal voor ultrasonische baden zijn ontwikkeld, kunnen eventueel ionen bevatten die materiaalslijtage of corrosie bevorderen. Sterke corrosievormers die de houdbaarheid aanzienlijk verkorten, zijn bijvoorbeeld halogeenionen. Chloride en fluoride in zure media zijn wat dat betreft het agressiefst.

Toepassing:

Voor ultrasonische reinigingsapparaten (bijv. nr. 082922; 082923; 082924; 082925).

Opmerking:

Verdere speciale reinigers en andere flesformaten op aanvraag leverbaar.

Niet in alle landen leverbaar.

Een toepassingstabel vindt u op de volgende cataloguspagina.

Fabrikantnummer: T4

Inhoud vloeistof: 2,5 l

Technische beschrijving

Soort reinigingsmiddel	Neutraal reinigingsmiddel
Inhoud vloeistof	2,5 l
Opslagtemperatuur	5 - 30 °C
Mengverhouding	5 – 10 %
Inwerktijd	1 - 5 min
Fabrikantnummer	T4