

Garant
Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / Zeff: 32/2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	215860 32/2
GTIN	4045197133304
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Zeer hoge verspaningscapaciteit, omdat per rotatie 2 of 3snijkanten worden gebruikt.

Toepassing:

Voor omtrekfrezen en kanten.

Opmerking:

Niet gebruiken voor ramping en helicoïdaal frezen!

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	54 mm
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	114 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	2
geschikte wisselplaat	AP.. 1003
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	38 mm
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Aantal wisselplaten	8

Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814