

**CC.T 09T304, Soort: CA6525**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260097 CA6525
GTIN	4960664589203
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 09T304 CA6525 Soort: CA6525

Spaanbreker: MQ

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mmVoeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	MQ
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien