


**CCGT 09T308, Soort: SP4019****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260079 SP4019
GTIN	2050001938947
Artikelklasse	28D

Omschrijving

CCGT 09T308 SP4019 Soort: SP4019

Spaanbreker: 62

Snijdiepte a_p : 0,15 - 3 mm

Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 440 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,15 - 3 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	UNI
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	62
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 440 m/min
Soort	SP4019

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T308
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien