

**Garant****APMT 100305 TR, HB7515, Type: ST1400**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215879 ST1400
GTIN	4045197554475
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.

Voor  $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max} = 4,8$  mm.

Bladdikte: 3,5 mm

Hoekradius: 0,5 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,1 mm

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$ per tand	0,1 mm
Type	ST1400
Hoekradius	0,5 mm
ISO-code wisselplaat	APMT 100305 TR
Soort	HB7515

Snijmateriaal	HM
Bladdikte	3,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	440 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	310 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	260 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	250 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	230 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	320 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	210 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	210 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		