

Garant**Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / Zeff: 32/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215860 32/3
GTIN	4045197133311
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer hoge verspaningscapaciteit, omdat per rotatie 2 of 3snijkanten worden gebruikt.

Toepassing:

Voor omtrekfrezen en kanten.

Opmerking:

Niet gebruiken voor ramping en helicoïdaal frezen!

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	AP.. 1003
Snijkant-Ø D _c	32 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	38 mm
Totale lengte L _{totaal}	114 mm
Afkoppellengte L ₁	54 mm
Effectief aantal snijkanten Z _{eff}	3
Aantal wisselplaten	12

Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814