

Garant**Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 80/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215850 80/10
GTIN	4045197221872
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

met boring voor het opschroeven.

Toepassing:

universeel gebruik in alle materialen.

- hoek- en spiebaanfreesen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoidaal frezen, omtrekfreesen.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

- **Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).**

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	80 mm
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Opnameboring-Ø	27 mm

Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Aantal snijkanten Z	10
Rampinghoek α_{\max}	0,19 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	74,85 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	157 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	77 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP