

Garant**APMT 100305 TR, HB7520, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215880 UNI
GTIN	4045197303127
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.

Voor $a_e = 0,3 \times D / a_{p,max} = 4,8$ mm.

Bladdikte: 3,55 mm

Hoekradius: 0,5 mm

Technische beschrijving

Type	UNI
Hoekradius	0,5 mm
ISO-code wisselplaat	APMT 100305 TR
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	3,55 mm

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	125 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
GG(G)	geschikt	220 m/min	K
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		