

**CC.T 09T304, Soort: SW05****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260097 SW05
GTIN	4960664629480
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CC.T 09T304 SW05 Soort: SW05  
Spaanbreker: MQ  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 40 - 100 m/min

**Technische beschrijving**

Snedeccondities	continu
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	40 - 100 m/min
Spaanbreker	MQ
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoofdtoepassing	Ti
Hoekradius	0,4 mm

Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien