



Speciale accuschroefmachine, Type: C12RAD



Bestelgegevens

Bestelnummer	070225 C12RAD
GTIN	4002395001248
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE – haakse accu-boorschroefmachines en ratels

- **REDLINK™ elektronica met traploze toerentalregeling, rechtsom/linksom draaiend en overbelastingsbeveiliging.**
- **Led-verlichting van het werkgebied.**
- **Red Li-ion-accu's met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.**

Lichte en handzame, compacte **haakse** boorschroefmachines voor moeilijk toegankelijke plaatsen, zeer compact – **hoekmaat slechts 95 mm**. Elektronische 10-traps draaimomentinstelling plus boorstand, **FIXTEC**-snelspanhouder. Rode led geeft het bereikte draaimoment aan.

Voordeel:

Zeer compact, hoekmaat slechts 95 mm.

Levering:

Inclusief accu, lader en transportkoffer.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073814 en 073839.

Technische beschrijving

Accucapaciteit	2 Ah
Uitvoering	Haakse boorschroefmachine
Maximale spiraalboor-Ø in hout	25 mm
Fabrikantnummer	C12RAD-202B

Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 800 min ⁻¹
Gewicht	1,1 kg
Gereedschapsopname	Ø 1,0 – 10 mm
Accuspanning	12 V
Maximaal draaimoment hard	12 Nm
Typisch gebruik	Medium
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Aantal inbegrepen accu's	2
Energievoorziening	Accuvoeding
Accutype	Lithium-ion
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	hout
Producttype	Schroefmachine

Accessoires

Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12	073814 MB12