

HEDI

Kabeloproller, Type: 10N



Bestelgegevens

Bestelnummer	081194 10N
GTIN	4003644016969
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Kabeloproller met **geleide af- en oprolautomaat, meervoudige blokkering per omwenteling**. Zeer breukvaste, gesloten **kunststof behuizing**. Thermische **overbelastingsbeveiliging**, robuuste H07RN-F neopreen-kabel met koppelingsaansluiting. Eenvoudige montage aan wand of plafond, met **150° zwenkbereik**.

Functie:

IP24: er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar contact moet wel worden voorkomen.

Toepassing:

Verbeterde ergonomie door werken met trekontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende kabels.

Opmerking:

Veeraangedreven slangoprollers zie nr. 080066 tot 080079.

Technische beschrijving

Behuizingsmateriaal	Kunststof
Hoogte	275 mm
Type	10N

Kabelopbouw	3G1,5
Materiaal kabel	Neopreen rubber
Breedte	185 mm
Nominaal vermogen afgerold	2000 (16 A) W
Lengte	325 mm
Kabelklasse	H07RN-F
Kabellengte	10 m
Nominale spanning	250 V
IP-klasse	IP 24
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	F
Producttype	Kabelproller