

Garant**Hoekfrees 90°, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 15,7/2mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215870 15,7/2
GTIN	4045197193025
Artikelklasse	210

Omschrijving

Toepassing:

Universeel gebruik in alle materialen en voor spiebaanfrezen.

Opmerking:

Opnames voor frees met schroefdraad zie catalogus deel 3.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	15,7 mm
Totale lengte L _{totaal}	23 mm
Ø D ₁ h6	8,5 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003
Ø D ₂	12,7 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Opnamedraad M	M8
Aantal snijkanten Z	2
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	29,4 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	28,4 mm

Rampinghoek α_{\max}	1,36 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	10,55 mm
$\varnothing D_3$	12,7 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814