


CC.T 060202, Soort: CA510


Bestelgegevens

Bestelnummer	260091 CA510
GTIN	4960664696420
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 060202 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: HQ

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	HQ
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien