



Haakse slijper op accu, Type: M18CAGXPD



Bestelgegevens

Bestelnummer	077140 M18CAGXPD
GTIN	4002395263479
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee accu-haakse slijper:

- **Duurzame borstelloze motor, asvergrendeling, snelle verstelling van de beschermkap.**
- **Geïntegreerd FIXTEC-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap.**

Levering:

Inclusief lader, beschermkap, 2 stofbeschermroosters, spanset, antivibratiehandvat, HD-box.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073809 en nr. 073840 e.v.

Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type HB 18 V

Fabrikantnummer: M18CAG125XPD-502X

Aantal inbegrepen accu's: 2

Accutype: Lithium-ion

Accucapaciteit: 5 Ah

Accuspanning: 18 V

Maximaal toerental: 8500 min⁻¹

Technische beschrijving

Accucapaciteit	5 Ah
Snelspanmoer	ja

Accuspanning	18 V
Gewicht	2,7 kg
Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Kickbackstop	nee
Motortype	borstelloze EC-motor
Maximale vibratie volgens EN	3,4 m/s ²
Dodemansschakeling	ja
Maximale schijf-Ø	125 mm
Zachte aanloop	ja
Maximale doorslijpdiepte	33 mm
Fabrikantnummer	M18CAG125XPD-502X
Herstartblokkering	ja
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type HB 18 V
Overbelastingsbeveiliging	ja
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	2
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-ion-systeem M18B5 Accutype, accuspanning MB18 V	073816 MB18