

Garant**CCGT 060202L, Soort: CU3515**

Bestelgegevens

Bestelnummer	237695 CU3515
GTIN	4045197816757
Artikelklasse	21F

Omschrijving

Uitvoering:

Geslepen wisselplaten voor **gecontroleerde spaanbreuk** bij verfijnde boorwerkzaamheden met een geringe overmaat. Universeel voor een breed toepassingsgebied.

Soort: CU3515

Spaanbreker: US

Voeding f: 0,05 - 0,2 mm/omw,

Technische beschrijving

Soort	CU3515
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Spaanbreker	US
Snijmateriaal	Cermet
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCGT 060202L
Producttype	Wisselplaat voor het precisiekotteren

