



Magnetische-bankschroefset VersaMAG, Type: VERSA-01



Bestelgegevens

Bestelnummer	P07030 VERSA-01
GTIN	4014586896564
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en krachtige permanente magneet met bankschroef voor het zonder gereedschap spannen van verschillende componenten op magnetische oppervlakken.

- **Mobiel, flexibel en snel inzetbaar. Past zich aan elke werkplek aan dankzij het compacte ontwerp en de extra smalle permanente magneet.**
- **Optimaliseert elke werkplek: schoon en veilig werken met een breed scala aan toepassingsmogelijkheden.**
- **Modulair systeem: het unieke modulaire systeem zorgt voor een stevige grip in de meest uiteenlopende werksituaties en kan bovendien voortdurend worden uitgebreid met geschikte accessoires.**
- **De bankschroef heeft een spanbereik van 108 mm en een bekk breedte van 100 mm.**
- **Verwisselbare spanbekken in verschillende hoogtes voor het spannen van grotere materialen zoals platen en buizen.**
- **Dankzij het innovatieve 2-rotorensysteem tot wel 7.800 N houdkracht voor veilig vastzetten op alle magnetische oppervlakken – zelfs bij dunne platen (vanaf 4 mm dikte).**
- **Spannen op krappe plekken of verticale vlakken? Geen probleem dankzij het compacte ontwerp en de extra smalle permanente magneet.**
- **Nauwkeurige uitlijning van de permanente magneet met behulp van een voormagnetisering van 30%.**
- **Veilig inspannen van componenten voor verdere bewerking met divers elektrisch gereedschap, zoals haakse slijpers, boorschroefmachines, zagen, MULTIMASTER, enz.**

Levering:

1 × permanente magneet, 1 × montageplaat, 1 × bankschroef, 1 × inbusleutel 3 mm, 1 × sjoband.

Technische beschrijving

Lengte A	212 mm
Gewicht	7,25 kg
Breedte B	70 mm
Bekbreedte	100 mm
Bekhoogte	40 mm
Magneethoudkracht	7800 N
Producttype	Magnetische spanplaat