


CCMT 09T308, Soort: CA6525

Bestelgegevens

Bestelnummer	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 09T308 CA6525 Soort: CA6525
 Spaanbreker: MQ
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Spaanbreker	MQ
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien