


CC.T 09T304, Soort: CA510

Bestelgegevens

Bestelnummer	260097 CA510
GTIN	4960664696475
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 09T304 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: HQ

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Spaanbreker	HQ
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien