



Line Light werklamp, Type: 1600

Bestelgegevens

Bestelnummer	081340 1600
GTIN	5708997000588
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

De Line Light-werklamp bestaat uit een geëxtrudeerd acrylprofiel met **geïntegreerde lens** (uitstraalhoek 75°) en is daardoor uiterst **robuust en stootvast**. De lamp is ontworpen voor gebruik onder de **zwaarste omstandigheden** en geeft betrouwbaar een krachtig en geconcentreerd licht in elke werkruimte. Met **accu voor mobiel gebruik**, met extra zaklamp aan kopse kant (150 lumen).

Met 24 V DC-ingang voor directe aansluiting op de machine of via transformator nr. 081342 op de 230 V netspanning.

De lamp kan in de houder worden gedraaid en is verblindingsvrij instelbaar.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor installatie op de **werkplek of in een voertuig**.

Levering:

Werklamp, 2 clips en fittings, eindstukken, kabelinvoer / spanner, 2 verbindingsmoffen.

Technische beschrijving

Aantal led's	216
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtstroom	1300 lm
IP-klasse	IP 67
Lampen vervangbaar	nee

Lichtopbrengst	18 W
Nominale spanning	230 V
Uitstraalhoek	75 graden
ATEX-zone	geen
Totale lengte	1600 mm
Kop-Ø	25 mm
Producttype	Tafellamp / werkplekverlichting

Accessoires

Zuignaphouder	081345
Magneethouder	081344