


**CCGT 09T301, Soort: SP4019****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260076 SP4019 |
| GTIN          | 2050001938916 |
| Artikelklasse | 28D           |

**Omschrijving**

CCGT 09T301 SP4019 Soort: SP4019  
Spaanbreker: 62  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,15 - 3 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 30 - 440 m/min

**Technische beschrijving**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Hoekradius                         | 0,1 mm             |
| Hoofdtoepassing                    | UNI                |
| Snedeccondities                    | continu            |
| Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 30 - 440 m/min     |
| Spaanbreker                        | 62                 |
| Voeding $f$                        | 0,05 - 0,3 mm/omw, |
| Snijdiepte $a_p$                   | 0,15 - 3 mm        |
| Soort                              | SP4019             |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Fijn/ruw-indeling            | Nabewerken                   |
| Snijmateriaal                | HM                           |
| ISO-code wisselplaat         | CCGT 09T301                  |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |