

Garant**ZDHT 150508FR-F10 Met DLC-coating, HB7805, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	211765 ALU
GTIN	4067263107088
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Omtrekgeslepen wisselplaten voor nauwkeurige passing in de gereedschapshouder. Krachtig fijnkorrelsubstraat van de nieuwste generatie materialen. Geoptimaliseerde snijkantvoorbereiding voor de toepassing in gemakkelijk verspaanbare materialen.

Technische beschrijving

Soort	HB7805
Voeding f_z per tand	0,1 - 0,25 mm
Type	ALU
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	ZDHT 150508FR-F10
Soort	HB7805
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	5,56 mm

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	2000 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	2000 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	1400 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		