

Garant**DNMG 150608, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250762 HB7020
GTIN	4045197699558
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	SM

Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien