

Garant**CC.T 060204, Soort: HB7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260142 HB7310
GTIN	4045197667786
Artikelklasse	21G

Omschrijving

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	AM
Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Soort	HB7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien