


Garant**CC.T 060202, Soort: HU7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260140 HU7310
GTIN	4045197667663
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Spaanbreker	AM
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Soort	HU7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat

ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien