

Garant
DN.G 110404, Soort: HB7415


Bestelgegevens

Bestelnummer	250752 HB7415
GTIN	4045197667090
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DN.G 110404 HB7415 Soort: HB7415
 Spaanbreker: TIM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 70 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Spaanbreker	TIM
Hoofdtoepassing	S
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 70 m/min
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm

Soort	HB7415
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien