



## Afbraamschijf Cubitron™ 3, Schijf-Ø × schijfbreedte: 115X7mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	560445 115X7
GTIN	4064035078812
Artikelklasse	53M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Herziene nauwkeurig gevormde korrel Cubitron™ II met **verbeterde microkristallijne structuur voor hogere capaciteit, betere prestaties en duurzaamheid**. In vergelijking met Cubitron™ II met tot wel 14% hogere afnamesnelheid en 2x hogere materiaalafname.

Afbraamschijf met innovatieve **nauwkeurig gevormde keramische korrel Cubitron™ 3 voor RVS en staal**. Zeer hoge afneemcapaciteit en standtijd. Geringe aandrukkracht voor werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen.

#### Toepassing:

Voor veeleisende slijptoeepassingen, zoals het bewerken van lasnaden. Geschikt voor gebruik op RVS, staal en legeringen voor de luchtvaart.

#### Specificatie:

A36R-BF

### Technische beschrijving

Schijf-Ø	115 mm
Schijfbreedte	7 mm

Vormbeschrijving	gebogen
Boring-Ø	22,23 mm
Slijpmiddel	Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding	Keramik
Specificatie	A36R-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Beton
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt onder voorwaarden		
Kunststof, GFK	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		