



Afbraamschijf Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, Schijf-Ø × schijfbreedte: 230X4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	560446 230X4
GTIN	4064035079123
Artikelklasse	53M

Omschrijving

Uitvoering:

Afbraamschijf met innovatieve **nauwkeurig gevormde keramische korrel Cubitron™ 3 voor INOX en staal**. Zeer hoge afneemcapaciteit en standtijd. Geringe aandrukkracht voor werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen.

Herziene nauwkeurig gevormde korrel Cubitron™ II met **verbeterde microkristallijne structuur voor hogere capaciteit, betere prestaties en duurzaamheid**. In vergelijking met Cubitron™ II met tot wel 5 % hogere snijnelheid en rustiger slijpgedrag.

Toepassing:

Kan als afbraam- en doorslijpschijf worden gebruikt en is daardoor ideaal geschikt voor het snijden, slijpen en gutsen. Geschikt voor gebruik op INOX en staal.

Specificatie:

A36R-BF

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	230 mm

Vormbeschrijving	recht
Voor materiaaldiktes	12,6 - 21 mm
Schijfbreedte	4,2 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Specificatie	A36R-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
aanbevolen aanzethoek	Radius graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Beton
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt onder voorwaarden		
Kunststof, GFK	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		