



Afbraamschijf Cubitron™ 3, Schijf-Ø × schijfbreedte: 150X7mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	560445 150X7
GTIN	4064035078843
Artikelklasse	53M

Omschrijving

Uitvoering:

Herziene nauwkeurig gevormde korrel Cubitron™ II met **verbeterde microkristallijne structuur voor hogere capaciteit, betere prestaties en duurzaamheid**. In vergelijking met Cubitron™ II met tot wel 14% hogere afnamesnelheid en 2x hogere materiaalafname.

Afbraamschijf met innovatieve **nauwkeurig gevormde keramische korrel Cubitron™ 3 voor RVS en staal**. Zeer hoge afneemcapaciteit en standtijd. Geringe aandrukkracht voor werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen.

Toepassing:

Voor veeleisende slijptoeepassingen, zoals het bewerken van lasnaden. Geschikt voor gebruik op RVS, staal en legeringen voor de luchtvaart.

Specificatie:

A36R-BF

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Schijfbreedte	7 mm

Schijf-Ø	150 mm
Vormbeschrijving	gebogen
Slijpmiddel	Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Specificatie	A36R-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Beton
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt onder voorwaarden		
Kunststof, GFK	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		