



Combiladder MultiMaster 5, Aantal treden: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	966101 5
GTIN	4003866403318
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Eén ladder, 5 modi: trapladder, trapladder geschikt voor trappen, aanlegladder in de off-set-modus, aanlegladder en uitgeschoven aanlegladder.

Eenvoudig en snel schakelen tussen de modi door middel van éénhandsbediening en fijn instelbaar steungedeelte in een raster van 35 mm.

Bomen van geëloxeerd aluminium, treden in een diepte van 80 mm met Safer Step Technology.

Geniete trede-boom-verbinding. Ergonomisch transport dankzij 2 wielen aan het klimdeel.

Speciaal gevormde top met handgreep. De top kan worden geplaatst tegen binnen- en buitenhoeken en tegen masten, waardoor de flexibiliteit en veelzijdigheid groter is. Top met magnetisch vak voor kleine onderdelen, 2 clip-houders en centrale uitsparing voor draadloze accu-schroefmachines of soortgelijk gereedschap.

Norm:

DIN EN 131-4.

Technische beschrijving

Diepte van sport / trede	80 mm
Breedte ingeklapt	0,64 m

Aantal treden	5
Gewicht	11,4 kg
Lengte ingeklapt	1,83 m
Ladderlengte als trapladder	1,83 m
Trapladder werkhoogte ca.	3,15 m
Ladderlengte uitgeschoven	2,88 m
Diepte ingeklapt	0,23 m
Aflegbak aanwezig	ja
verrijdbaar	ja
Serie	MultiMaster
Aanlegladder werkhoogte ca.	3,7 m
Opstapje uitvoering	trap
Materiaal	Aluminium
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Ladder, universeel