


**KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor ABS 50, 3xD, Ø DC m7: 40mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	236635 40
GTIN	4047109099838
Artikelklasse	24P

## Omschrijving

### Uitvoering:

- **Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.**
- **Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter  $\pm 0,1$  mm).**
- **Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).**
- **3 – 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.**
- **Voor niet-roterend en roterend gebruik.**
- **Excentrisch boren: Ø-afhankelijk tot 1,5 mm.**

### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

### Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

### Opmerking:

- **Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.**
- **Op aanvraag – linkssnijdend; – 2xD, ... ; – andere Ø; – speciale uitvoeringen – torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.**

## Technische beschrijving

ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
ISO-code wisselplaat	WOEX 06T304 34-...

Bereikbare maximale $\varnothing$ door uitsturen	43 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte $L_1$	120 mm
Serie	KUB Trigon®
Nominale $\varnothing$ D	40
Maximale verstelgrens $V_{max}$	1,5 mm
Afkoppellengte $L_A$	170 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 10IP1	239652 10IP1
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 10IP	239652 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP