

Garant**CC.T 060202, Soort: HB7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260140 HB7310
GTIN	4045197667649
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	AM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Snedeccondities	continu
Soort	HB7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien