

**DNMG 150608, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250797 CA6525
GTIN	4960664471744
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

DNMG 150608 CA6525 Soort: CA6525  
Spaanbreker: MS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,7 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Spaanbreker	MS
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,7 - 4 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,35 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	licht onderbroken

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien