



KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor ABS 50, 3xD, Ø DC m7: 25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	236635 25
GTIN	4047109099623
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Uitvoering:

- Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.
- Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter $\pm 0,1$ mm).
- Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).
- 3 – 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.
- Voor niet-roterend en roterend gebruik.
- Excentrisch boren: Ø-afhankelijk tot 1,5 mm.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

- **Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.**
- Op aanvraag – linkssnijdend; – 2xD, ... ; – andere Ø; – speciale uitvoeringen – torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	WOEX 05T304 24-...
ABS® schacht-Ø D _s	50 mm

Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte L ₁	75 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Bereikbare maximale Ø door uitsturen	26 mm
Serie	KUB Trigon®
Nominale Ø D	25
Maximale verstelgrens V _{max}	0,5 mm
Afkoppellengte L _A	110 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP2	239652 8IP2