

**KOMET KUB Centron® boorkroon, Ø DC: 27mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 236650 27     |
| GTIN          | 4047109025592 |
| Artikelklasse | 24L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 8 (9)×D.**
- **Centrerings door centreerpunt en geleidingsblokjes.**
- **Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.**
- **Ø van de geleidingsblokjes is afgestemd op wisselplaat met 0,4 mm-hoekradiussen. Bij doorlopende boringen kan de Ø van de geleidingsblokjes met onderlegfolie worden afgestemd.**

**Toepassing:**

- **Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.**
- **Met centreerpunt nr. 236655 – 236657.**
- **Met wisselplaat nr. 236740 – 237080.**

**T.b.v.:**

Basisdeel nr. 236652 – 236654.

**Levering:**

Boorkroon inclusief geleidingsblokjes (reservegeleidingsblokjes nr. 236658). Vanaf Ø 65 mm met wisselplaatinzetten (wisselplaatinzet buiten +1 mm in Ø instelbaar).

**Technische beschrijving**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Schroef voor basisdeel | 239652 6IP2 |
|------------------------|-------------|

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Aantal snijkanten Z     | 1                        |
| Centreerpunt-maat       | 26                       |
| Basisdeelmaat           | 26                       |
| ISO-code wisselplaat    | WOEX 040304              |
| Wisselplaatschroevenset | 239655 8IP3 (1,28 Nm)    |
| Serie                   | KUB Centron®             |
| Nominale Ø D            | 27                       |
| voor inch-Ø             | 1 1/16 inch              |
| Boortoepassing          | Centreerboren            |
| Boortoepassing          | beperkt dwarsboren       |
| Boortoepassing          | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing          | beperkt schuin aanboren  |
| Inwendige koeling       | ja                       |
| Producttype             | Wisselplaatboor          |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| KOMET® Basisdeel Ø DC 26 mm   | 236654 26   |
| KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 26                               | 236655 26   |
| KOMET® Basisdeel Ø DC 26 mm   | 236653 26   |
| KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 26                               | 236656 26   |
| Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 6IP                       | 239655 6IP  |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP       | 674252 6IP  |
| KOMET KUB Centron® centreerpunt hardmetaal Type 26                        | 236657 26   |
| KOMET® Basisdeel Ø DC 26 mm   | 236652 26   |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm | 211750 0,6  |
| Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP1                      | 239655 8IP1 |