



DNMG 150604, Soort: KW10

Bestelgegevens

Bestelnummer	250796 KW10
GTIN	4960664224371
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150604 KW10 Soort: KW10
 Spaanbreker: AH
 Snijdiepte a_p : 0,8 - 3,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,35 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 400 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 400 m/min
Spaanbreker	AH
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	N
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,8 - 3,5 mm

Soort	KW10
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien